



Accucirkelzaag, Type: M18FMCS



Bestelgegevens

Bestelnummer	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde houder voor sleutel voor binnenzeskantbouten.

Handzame en krachtige 18V / 5,0 Ah accu-metaalcirkelzaag voor het zagen van buizen, profielen, draadeinden en kabelgoten.

- **Borstelloze POWERSTATE™-motor voor hoge snij snelheden.**
- **REDLINK PLUS™ elektronica met digitale overbelastingsbeveiliging voor meer vermogen.**
- **Metalen haak voor eenvoudig en veilig ophangen van het apparaat.**
- **Koude, braam- en vonkvrije snede.**
- **Zaagdiepte-instelling zonder gereedschap, voor zaagsnedes van 1 tot 57 mm.**

Levering:

Inclusief lader, sleutel voor binnenzeskantbouten, 34-tands-HM-zaagblad en transportkoffer (HD-box).

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v. Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 078212 gr. 150X20T34.

Technische beschrijving

Zaagblad-Ø	150 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Accuspanning	18 V
Maximale snijdiepte 90°	57 mm
Maximaal toerental	3900 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	2,8 kg
Accucapaciteit	5 Ah
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Fabrikantnummer	M18FMCS-502X
Uitvoering	Handcirkelzaag
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C