

**Haakse slijper GWS, Type: 19-125CIE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Artikelklasse	03C

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer krachtige 1900 W haakse slijper voor maximale productiviteit en optimale gebruikersbescherming**

- Lange levensduur dankzij motoren met directe motorkoeling, Constant-elektronica, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd.
- Goed hanteerbaar door slanke behuizing met Softgrip-oppervlak voor een goede grip.
- Extra Vibration Control-handvat met 40% trillingsreductie voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen (EN 60745).
- Geavanceerde gebruikersbescherming door KickBack Stop, herstartbeveiliging, torsiebestendige beschermkap en vermindering van trillingen.

**1900 W motor met elektronische toerentalregeling.**

**Levering:**

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

**Technische beschrijving**

Lengte	311 mm
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Wattage	1900 W
Maximale schijf-Ø	125 mm

Kickbackstop	ja
Gewicht	2,4 kg
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	GWS 19-125 CIE
Bijzonderheid	Elektronische toerentalregeling
Herstartblokkering	ja
Hoogte	103 mm
Toerentalbereik	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper