



Sneldraaikotter type 625 compact, BT 40, Toerental: 65000min-1



Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 358835 65000 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 33I |

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 – 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

Voordeel:

- **Hogere bewerkingsnelheid bij kleiner gereedschap.**
- **De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.**
- **Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.**
- **Hogere standtijd van het gereedschap.**
- **Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.**

Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij **externe** luchttoevoer - op aanvraag.

Opmerking:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.

Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Totale lengte L | 22 mm |
| Toerental | 65000 min ⁻¹ |
| Afkoppellengte A | 173 mm |
| Buiten-Ø D | 57,15 mm |
| Type | 625 |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Opname | BT 40 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | DIN 69871 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Producttype | Sneldraaispindel |