



Ergo professionele metaalzaagbeugel 325 met bimetalen blad 24 tanden



Bestelgegevens

Bestelnummer	580600
GTIN	7311518214852
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke BAHCO Ergo metaalzaagbeugel met hoogste bladspanning (ruim 1000 N resp. 100 kp). Ergonomische constructie voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen. Uiterst eenvoudige **veerondersteunde bladbevestiging** voor snelle zaagbladwissel **met automatische spaninrichting**. Alternatieve bladbevestiging bij 55° voor vlakke snedes. Totale lengte 400 mm.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief SANDFLEX® bimetalen handzaagblad nr. 582900.
Bladlengte: 300 mm

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Totale lengte	400 mm
Bladlengte	300 mm
Bladspanning tot	1000 N

alternatieve zaagbladhoek	55 graden
Producttype	Metaalzaagbeugel

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal	582850
Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal	582920
Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal	582900