



Metaalzaagbeugel met greep met bimetalen blad 24 tanden



Bestelgegevens

Bestelnummer	580800
GTIN	4045197377449
Artikelklasse	52S

Omschrijving

Uitvoering:

Metaalzaagbeugel met geheel stalen beugel. Alternatieve bladbevestiging bij 90° voor vlakke snedes. Kunststof greep. Totale lengte 520 mm.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief bimetalen handzaagblad HOLEX nr. 582970.

Bladlengte: 300 mm

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	300 mm
Producttype	Metaalzaagbeugel

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdigbimetaal

582970