

Garant**Metaalzaagbeugel met GARANT bimetalen blad, 18 – 32 tanden progressief****Bestelgegevens**

Bestelnummer	580400
GTIN	4045197377432
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Volgens de **nieuwste ergonomische inzichten** ontwikkelde handzaagbeugel, voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen bij maximale zaagprestaties. **Extreem licht, zeer sterk tweecomponenten-frame** met **antislipdelen** voor goede grip. **Bladspanning tot 1000 N (100 kp)**, bijzonder gemakkelijk instelbaar met de in de handgreep geïntegreerde spanmoer. Alternatieve **bladbevestiging bij 55°** voor vlakke snedes. Totale lengte 395 mm. De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreëte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief bimetalen handzaagblad GARANT 1× nr. 582500: progressief 18– 32 tanden/inch. Bladlengte: 300 mm

Technische beschrijving

Tanden per inch	18 – 32 progressief
Totale lengte	395 mm
Bladlengte	300 mm
Bladspanning tot	1000 N

alternatieve zaagbladhoek	55 graden
Producttype	Metaalzaagbeugel

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdig bimetaal	582950
Handzaagblad, enkelzijdig Bimetaal progressief	582500