

Garant**Handzaagblad, enkelzijdig Bimetaal progressief****Bestelgegevens**

Bestelnummer	582500
GTIN	4045197699183
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagblad met grootste zaagcapaciteit en hoogste standtijd. **Bimetaal** = tanden van HSS, gehard, rug van uiterst flexibel verenstaal. **Onbreekbaar – veiligheid op de werkplek!**

Bimetaal met progressieve vertanding 32 – 24 – 18 tanden. Gemakkelijk insnijden, geen trillen van het blad bij dun materiaal (32 tanden), grote verspaningscapaciteit door grove tandsteek (18 tanden), **universeel te gebruiken** met hoge standtijd en hoog rendement. Afmeting: 300×13×0,65 mm.

Opmerking:

Machinezaagbladen vindt u onder nr. 171000 / 171150.

Bladlengte: 300 mm

Tanden per inch: 32 – 24 – 18

Technische beschrijving

Tanden per inch	32 – 24 – 18
Bladdikte	0,65 mm
Bladlengte	300 mm
Bladhoogte	13 mm
Producttype	Boogzaagblad