

Garant**Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-Ø D: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584095 160
GTIN	4045197220929
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen. **Met asgat-Ø 20 mm.**

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Universeel cirkelzaagblad voor het zagen van **de meest uiteenlopende materialen** zoals **platen** en **hoekstaal**, aluminium en andere non-ferrometalen. Vlaktand met afschuining tot Ø 250 mm, wisseltand met afschuining vanaf Ø 300 mm.

Opmerking:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Boring-Ø	20 mm
Blad-Ø D	160 mm
Aantal tanden	42

Snedebreedte B	2 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/6/32 mm
Producttype	Cirkelzaagblad