

**Garant****Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-Ø D: 216mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584095 216
GTIN	4045197220943
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

**Toepassing:**

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

**Universeel** cirkelzaagblad voor het zagen van **de meest uiteenlopende materialen** zoals **platen** en **hoekstaal**, aluminium en andere non-ferrometalen. Vlaktand met afschuining tot Ø 250 mm, wisseltand met afschuining vanaf Ø 300 mm.

**Opmerking:**

**andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Aantal tanden	54
Boring-Ø	30 mm
Blad-Ø D	216 mm

Snedebreedte B	2,2 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 mm
Producttype	Cirkelzaagblad