

Draaidoornpers, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	086790 2
GTIN	2050001940421
Artikelklasse	08V

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, holle behuizing van speciaal gietwerk met groot grondvlak. Voet met boringen voor bevestiging op werkbank of onderstel nr. 086795. Pignon en tandheugeldrukpen van slijtvast staal voor de zwaarste belastingen. Nauwkeurig werken dankzij geharde en geslepen tandheugeldrukpen en lange drukpengeleiding. Draaibare oplegschijf met vier uitsparingen van verschillende diameter voor het werken met diverse werkstukken. De drukpen wordt geactiveerd met de hefboomarm.

Toepassing:

Voor het in- en uitpersen van bussen, kogellagers, draaidoornen, pennen, bouten enz. Kan ook worden gebruikt voor ruimen en voor het werken met eenvoudig snij- en stansgereedschap.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Maximaal geleverde druk: 8,1 kN

Drukpen-Ø: 42 mm

Uitlading tot midden drukpen: 164 mm

maximale slag drukpen: 300 mm

Hoogte gietbehuizing: 545 mm

Voor werkstuk-Ø tot: 320 mm

Technische beschrijving

Type	2
Voor werkstuk-Ø tot	320 mm
maximale slag drukpen	300 mm
Uitsparingen in oplegschijf	15/25/35/50 mm
Gewicht	45 kg
Drukpen-Ø	42 mm
Maximaal geleverde druk	8,1 kN
Grondvlak diepte	358 mm
Hoogte gietbehuizing	545 mm
Uitlading tot midden drukpen	164 mm
Grondvlak breedte	198 mm
Producttype	Draaidoornpers

Accessoires

Onderstel voor draaidoornpers	086795
-------------------------------	--------