

Garant**Gereedschapswagen met 4 uittrekbare vakken, Aantal uittrekbare vakken: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	914505 4
GTIN	4045197892065
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De robuuste plaatstalen behuizing van de gereedschapswagen is uitgerust met geperforeerde zijwanden voor de plaatsing van accessoires. Met indeelbare, uittrekbare vakken. Ruime onderbak voor het opbergen van groter gereedschap. Afsluitbaar met metalen jaloezieën door middel van een **stiftcilinderslot**. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vergrendeling, 2 vaste wielen). Stalen aflegbord met X-ABS-inleg. Solide, ergonomische handgreep van glasvezelversterkt PP.

Levering:

Inclusief indelingsmateriaal. 8 Scheidingsstrips 380 mm, 2 scheidingsstrip 500 mm, bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Technische beschrijving

Diepte	380 mm
Breedte	660 mm

Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	34 kg
Lades nuttige diepte	295 mm
Aantal uittrekbare vakken	4
Uitvoering	met jaloezieën
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	15 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	75 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Slothuls 225-010-41 zonder cilinderhuis	914209
---	--------