

**Inspectiecamera met accu, Producentaanduiding: M12IC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte inspectiecamera's met accu voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen.

- **69 mm / 2,7 inch draaibaar kleuren-lcd-display.**
- **Automatische contrastregeling en witbalans.**
- **Waterdichte camerakop met 3-traps led-verlichting.**
- **Flexibele, waterdichte camerakabel (0,9 m lang).**
- **Digitale zoom voor een betere herkenning van de details.**

Levering:

Inclusief 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, camerakabel, haak, magneet, spiegel, transportkoffer.

Verpakking: Transportkoffer

Accuspanning: 12 V

Accucapaciteit: 2 Ah

Displaymaat: 2,7 inch

Displayresolutie: 320×240 px

Camerakop Ø: 9 mm

Lengte camerakabel: 900 mm

Technische beschrijving

Displayresolutie	320×240 px
------------------	------------

Fabrikantnummer	M12 IC
Lengte camerakabel	900 mm
Displaymaat	2,7 inch
Accuspanning	12 V
Accucapaciteit	2 Ah
Camerakop Ø	9 mm
Gewicht	0,66 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Endoscoop