

● INNOVATEST®

Hardheidsmeter Rockwell NEXUS, Type: 605RS**Bestelgegevens**

Bestelnummer	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Artikelklasse	49G

Omschrijving**Uitvoering:**

Rockwell-hardheidsmeter met zeer goede nauwkeurigheid. Stijf machineframe ook voor gebruik onder ruwe omstandigheden in de werkplaats.

Groot, industrieel 6,5"-kleurentouchscreen. Activeren van de meetbelasting via het touchscreen met elektronische bewaking van de testtijd. Ontwikkelen van meetbelasting in gesloten regelkring (**lastcel, Closed-Loop-systeem**). Geïntegreerde weergave- en regelelektronica met touchpanel-bediening.

Norm:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.

Levering:

Basisuitrusting, gereed voor gebruik: Oplegtafel vlak $\varnothing = 150$ mm. Prismaoplegvlak $\varnothing = 60$ mm, Rockwell-conus 120°, Rockwell-kogelhouder 1/16 inch inclusief ASTM en ISO-testcertificaat.

Opmerking:

Levering en verzendverpakking worden apart berekend. DAkkS-kalibratie optioneel op locatie mogelijk.

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Aflezing: 1 HR

Weergave: 6,5 inch touchscreen

Testverloop: Rockwell / Super-Rockwell

Aansluiting: USB-2

Rockwell-schalen: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

Bediening: met motor

Technische beschrijving

Voorbelasting meetkracht	3; 10 kg
Gewicht	82 kg
Maximale proefstukbreedte	250 mm
Fabrikantnummer	NEXUS 610RS
Bediening	met motor
Aflezing	1 HR
Testverloop	Rockwell / Super-Rockwell
Aansluiting	USB-2
Voeding	220 – 240 V / 50 Hz
Hoogte	855 mm
Breedte	250 mm
Maximale proefstukhoogte	165 mm
Weergave	6,5 inch touchscreen
Hoofdbelasting meetkracht	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Lengte	505 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeetmachine Rockwell