


**Precisie-slijpsteen voor inwendig rondslijpen dxdxh (mm), 32x32x10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	595034
GTIN	9003176647421
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:
hoogrendement-slijpstenen voor inwendig rondslijpen, speciaal korund met keramische binding.

Toepassing:

Universeel toepasbaar bij inwendig rondslijpen, bijv. voor het slijpen van doorlopende boringen, passingen.

Specificatie:

97A802I5V112 Steel universal.

Vorm: 5

Uitsparingsdiepte F 1: 16 mm

Technische beschrijving

Slijpprocessen	Inwendig rond
Slijpmiddel	Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	97A802I5V112 Steel universal
Vorm	5

Schijf-Ø D	32 mm
Schijfbreedte T	32 mm
Productnaamattribuut	32×32×10
Boring-Ø H	10 mm
Uitsparings-Ø P	18 mm
Uitsparingsdiepte F 1	16 mm
Producttype	Slijpsteen voor inwendig rondlijpen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		