

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 150x20x32, Type: NK60****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 596200 NK60 |
| GTIN | 9003170026932 |
| Artikelklasse | 53Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor bouwstaal en laaggelegerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

Specificatie:

Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|--------|
| Fijnheidsgraad | middel |
| Korrelgrootte | 60 |

| | |
|-------------------------|--|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s |
| Specificatie | Normaal korund grijsblauw, hardheid M |
| Slijpmiddel | Normaal korund grijsblauw |
| Slijpprocessen | Slijpmachine |
| Binnen-Ø reduceerring | 25 mm |
| Binnen-Ø reduceerring | 20 mm |
| Binnen-Ø reduceerring | 16 mm |
| Vorm | 1 |
| Schijf-Ø D | 150 mm |
| Schijfbreedte T | 20 mm |
| Productnaamattribuut | 150×20×32 |
| Boring-Ø H | 32 mm |
| Producttype | Slijpmachinesteen |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 32 mm | 596000 32 |
|--|-----------|