

**Garant****GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 10,3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 123026 10,3   |
| GTIN          | 4045197846747 |
| Artikelklasse | 11E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ontwikkeld voor gebruik bij **zeer hoge snijnelheden**. Uitermate geschikt voor machines met **laag opgenomen vermogen** en hoge toerentallen.

- **Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.**
- **Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.**
- **Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.**

Een **slanke dwarssnijkant** en de **bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen** zorgen voor een **hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid**. Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technische beschrijving**

|   |              |
|---|--------------|
| Voeding f in staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/omw,  |
| Spaangroeflengte L <sub>c</sub>             | 114 mm       |
| Tolerantie nominale Ø                       | h7           |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>                    | 12 mm        |
| Norm  | Fabrieksnorm |
| Totale lengte L                             | 162 mm       |
| Aantal snijkanten Z                         | 2            |
| Nominale Ø D <sub>c</sub>                   | 10,3 mm      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub> | 98,6 mm            |
| Serie   | Master Steel       |
| Coating                                       | TiAlN              |
| Snijmateriaal                                 | VHM                |
| Uitvoering                                    | 8×D                |
| Tophoek                                       | 135 graden         |
| Schacht                                       | DIN 6535 HB met h6 |
| Inwendige koeling                             | ja, met 25 bar     |
| Verspaningsstrategie                          | HPC                |
| Semi-standaard                                | ja                 |
| Gekleurde ring                                | groen              |
| Producttype                                   | Spiraalboor        |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 195 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 150 m/min      | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 135 m/min      | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 125 m/min      | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 80 m/min       | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | beperkt geschikt | 65 m/min       | M        |
| GG                             | geschikt         | 120 m/min      | K        |
| GGG                            | geschikt         | 115 m/min      | K        |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |                |          |
| nat minimaal                   | geschikt         |                |          |