



Diamant-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E dxdxh (mm), 75x26x20, Type: D15



Bestelgegevens

Bestelnummer	597111 D15
GTIN	9003175860241
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.

Hoogrendement-gereedschapslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag

(CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor efficiënt voor- en naslijpen van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.

Diamantlaag voor hoogrendement-slijpen van kortspanende, Fe-vrije materialen zoals hardmetaal, polykristallijne materialen (PKD), keramische materialen (PKS). **Specificatie D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D15
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D15C50B
Slijpmiddel	Diamant
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11A2
Schijf-Ø D	75 mm
Schijfbreedte T	26 mm
Productnaamattribuut	75×26×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	8 mm
Sijplaag hoogte X	2 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		