




Slijp- en controleklem met spindel, Bekbreedte A: 65mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	363550 65
GTIN	4045197313560
Artikelklasse	38F

Omschrijving

Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).

Met horizontaal **ingeslepen prisma.**

Functie:

Neertreksysteem – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

Voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,003 mm / 100 mm** (systeemnauwkeurigheid).

Levering:

Inclusief zwengel.

Technische beschrijving

Totale lengte a	220 mm
Maximaal spanbereik b	100 mm
Gewicht	4,3 kg
Bekbreedte A	65 mm
Bekhoogte C	37 mm

Totale breedte B	65 mm
Producttype	Controlemachineklem