




## Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 100x35x20, Type: D181



### Bestelgegevens

Bestelnummer	597520 D181
GTIN	9003176765897
Artikelklasse	53Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.** Grofkorrelig voor een maximale afnamecapaciteit. **Specificatie: D181C75B DIAGO W-Carbide.**

#### Toepassing:

**universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines.** Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	D181
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D181C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11V9
Schijf-Ø D	100 mm

Schijfbreedte T	35 mm
Productnaamattribuut	100×35×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	2 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		