

**CBN-schotel-slijpschijf d×d×h (mm), 100×21×20, Type: B126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597410 B126
GTIN	9003176005566
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag** in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit. Voor fijne oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Toepassing:**

**Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stieliet.**

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	B126
Specificatie	B126C75B AMIGO-HSS.
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen

Slijpmiddel	kubisch boornitride
Vorm	12C2F
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	21 mm
Productnaamattribuut	100×21×20
Slijplaag breedte W kopse kant	5 mm
Sijplaag hoogte X	4 mm
Slijplaag breedte U	5 mm
Producttype	Steunschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		