

**Diamant-doorslijpschijf d×d×h (mm), 125×1×20, Type: D126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	598620 D126
GTIN	9003171010008
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-doorslijpschijf met diamantlaag met kunstharsbinding, zeer hoge standtijd en snijcapaciteit.

Specificatie: D126/D151C100B-W-Carbide.

Toepassing:

- **Doorslijpen op stationaire doorslijpmachines van hardmetaal.**
- **Nat slijpen verdient de voorkeur (standtijd, temperatuur, prestatievermogen).**
- **Werk snelheid 20–40 m/s.**

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D126
Specificatie	D126C100B-W-Carbide
Slijpprocessen	Doorslijpen
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D

geoptimaliseerd voor materiaal	Hardmetaal
Vorm	1A1R
Schijf-Ø D	125 mm
Schijfbreedte T	1 mm
Productnaamattribuut	125×1×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte U	1 mm
Sijplaag hoogte X	5 mm
Aandrijfmachine	Stationaire doorslijpmachines
Aanbevolen omtreksnelheid	20 - 40 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		