

Garant**VHM-volradiusfrees, DLC, Ø f8 DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	207092 10
GTIN	4045197849854
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Toleranties: radiuscontour = **±0,01 mm**.

Opmerking:

Opvolger van nr. 207090.

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
Snijlengte L _c	25 mm
Aantal tanden Z	2
Schacht-Ø D _s	10 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend	0,08 mm
Vrijloop-Ø D ₁	9,4 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	110 mm
Snijkant-Ø D _c	10 mm
Spiraelhoek	45 graden
Radius R	5 mm
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Type	W
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetriching	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,03×D bij kopieerfreen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	375 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	325 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	190 m/min	N
PE-HD	geschikt	150 m/min	N
PA 66	geschikt	190 m/min	N
PEEK	geschikt	140 m/min	N
PF 31	geschikt	120 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	160 m/min	N
POM GF25	geschikt	150 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	140 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	110 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	150 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	280 m/min	N
Cu	geschikt	150 m/min	N
CuZn	geschikt	180 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt
Dienstverlening	
Schachtslijpen Type HB	129100 HB