

**Diamantdresser cilindrisch, Diamantgewicht: 2,4kt****Bestelgegevens**

Bestelnummer	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardlijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als **wegwerp**dressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vassing is niet mogelijk.) Wegwerp-**veelkorrel**dresser met meerdere afzonderlijke diamanten.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dresen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen. Voor **rechte** slijpsteenprofielen voor vlak- en uitwendig rondslijpen.

Technische beschrijving

Voor slijpsteenafmeting	maximaal Ø500 mm
Diamantgewicht	2,4 kt
Dressertype	Veelkorrel
Totale lengte L	60 mm
Kop-Ø D ₁	10 mm
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Handlijpsteendressers

