

**Diamant-doorslijpschijf d×d×h (mm), 100×1×20, Type: D126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	598600 D126
GTIN	9003171006605
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-doorslijpschijf** met diamantlaag met kunstharsbinding, zeer hoge standtijd en snijcapaciteit.

**Specificatie: D126/D151C100B-W-Carbide.**

**Toepassing:**

- **Doorslijpen op stationaire doorslijpmachines van hardmetaal.**
- **Nat slijpen verdient de voorkeur (standtijd, temperatuur, prestatievermogen).**
- **Werk snelheid 20–40 m/s.**

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	D126
Specificatie	D126C100B-W-Carbide
Slijpprocessen	Doorslijpen
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D

geoptimaliseerd voor materiaal	Hardmetaal
Vorm	1A1R
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	1 mm
Productnaamattribuut	100×1×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte U	1 mm
Sijplaag hoogte X	5 mm
Aandrijfmachine	Stationaire doorslijpmachines
Aanbevolen omtreksnelheid	20 - 40 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		