


**Garant****CNGA 09T304, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255403 G
GTIN	4045197895097
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

2 Snijkanten.

**Omschrijving:**

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Hoekradius: 0,4 mm

Soort: BU7220

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min

Snijkantuitvoering: G

**Technische beschrijving**

Snijkantuitvoering	G
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	CBN

Soort	BU7220
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	continu
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNGA 09T304
Aantal wisselingen/snikanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		