

**Diamantdresser met MK0-opname, Diamantgewicht: 0,4kt****Bestelgegevens**

Bestelnummer	599710 0,4
GTIN	9003172494562
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Standaardslijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als **wegwerp**dressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vattng is niet mogelijk.)

Met sleutelvlak voor eenvoudige demontage. Wegwerp-**enkelkorrel** diamantdresser.

**Toepassing:**

Voor het nauwkeurig dresen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen. Voor rechte, **licht concave en convexe** slijpsteenprofielen voor uitwendig rond-, vlak-, **inwendig rond- en centerloos slijpen**. Altijd op de desbetreffende inbouwpositie letten (hoek 3° tot 15° ten opzichte van het slijpsteenmidden voor beide asrichtingen). Voor een gelijkmatige slijtage de dresser met regelmatige tussenpozen 90° in de houder draaien.

**Technische beschrijving**

Voor slijpsteenafmeting	Ø125×30 – Ø250×15 mm
Dressertype	Enkelkorrel
Totale lengte L	31,5 mm
Diamantgewicht	0,4 kt
Kop-Ø D <sub>2</sub>	9,3 mm
Slijpmiddelaanduiding	D

Producttype

Handlijpsteendressers