


Garant**DNGA 110404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255439 G
GTIN	4045197895264
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Omschrijving:

Nieuw CBN met een evenwichtige combinatie van slijt- en breukvastheid voor de universele toepassing in gehard staal tot 67 HRC in combinatie met een speciale uitvoering. Voor de toepassing zowel bij continue, als bij licht en sterk onderbroken snede.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mmVoeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 140 m/min**Technische beschrijving**

Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijkantuitvoering	G
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm

Soort	BU7220
Snijmateriaal	CBN
Snedecoördinatie	continu
Snedecoördinatie	licht onderbroken
Snedecoördinatie	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 140 m/min
ISO-code wisselplaat	DNGA 110404
Aantal wisselingen/snijkmomenten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		