

**Garant****DCGW 070202, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265427 G
GTIN	4045197895585
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmVoeding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,04 - 0,12 mm/omw,
Snijmateriaal	CBN
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min

Soort	BU7220
Snijkantuitvoering	G
Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	continu
Snedeccondities	sterk onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCGW 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		