

**Garant****TCGW 16T304, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265451 G
GTIN	4045197895660
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

3 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmVoeding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Snijkantuitvoering	G
Snijdiepte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	CBN
Soort	BU7220
Voeding $f$	0,04 - 0,12 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
ISO-code wisselplaat	TCGW 16T304
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		