

**Garant****VCGW 160404, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265481 G      |
| GTIN          | 4045197895769 |
| Artikelklasse | 21H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmVoeding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,03 - 0,12 mm      |
| Hoekradius                         | 0,4 mm              |
| Snijmateriaal                      | CBN                 |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 160 m/min     |
| Voeding $f$                        | 0,04 - 0,12 mm/omw, |
| Fijn/ruw-indeling                  | Voor-/nabewerken    |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Snedeccondities                | licht onderbroken            |
| Snedeccondities                | continu                      |
| Snedeccondities                | sterk onderbroken            |
| Snijkantuitvoering             | G                            |
| Soort                          | BU7220                       |
| ISO-code wisselplaat           | VCGW 160404                  |
| Aantal wisselingen/snijkmanten | 2                            |
| Productnaamattribuut           | BU7220                       |
| Producttype                    | Wisselplaat voor het draaien |

### Gebruikersgegevens

|                | Geschiktheid | $V_c$ | ISO-code |
|----------------|--------------|-------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt     |       |          |
| Staal < 60 HRC | geschikt     |       |          |
| Staal < 67 HRC | geschikt     |       |          |
| Continu        | geschikt     |       |          |
| Onregelmatig   | geschikt     |       |          |
| Onderbroken    | geschikt     |       |          |
| droog          | geschikt     |       |          |