

Garant**VCGW 160402, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265478 G
GTIN	4045197895752
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snedecondities	continu
Snedecondities	licht onderbroken
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Soort	BU7220
Snijmateriaal	CBN
Snijkantuitvoering	G
ISO-code wisselplaat	VCGW 160402
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		