

Garant**TCGW 110204, BU7220, Snijkantuitvoering: G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265448 G
GTIN	4045197895653
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

3 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mmVoeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	CBN
Soort	BU7220
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijkantuitvoering	G
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snedecoördinatie	sterk onderbroken
Snedecoördinatie	licht onderbroken
Snedecoördinatie	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
ISO-code wisselplaat	TCGW 110204
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		