



Hoogrendement-kracht-zijsnijtang, TwinForce®, gepolijst met beklede grepen, totale lengte: 180mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	723180 180
GTIN	4003773074779
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier met excentrische constructie met dubbel scharnier.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding.

Voordeel:

Superieure kracht-zijsnijtang met 50% minder krachtsinspanning ten opzichte van traditionele kracht-zijsnijtang van dezelfde grootte. Opvolgend knippen verlaagt de krachtsinspanning.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	5,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,2 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3 mm
Fabrikantnummer	TwinForce
Norm	DIN ISO 5749

Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	Tang gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	ja
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang