

**Kracht-zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723100 160
GTIN	4003773022961
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang