

**Kracht-zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723500 250
GTIN	4003773041955
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling. Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,5 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,6 mm
totale lengte	250 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang