

**Kracht-zijsnijtang, blank, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 723400 160    |
| GTIN          | 4045197166241 |
| Artikelklasse | 72B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

**Toepassing:**

Voor elke draad (hoge standtijd ook bij harde draad). Extreem belastbaar voor de zwaarste omstandigheden.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Snijcapaciteit harde draad tot Ø  | 2,5 mm                                   |
| Snijcapaciteit zachte draad tot Ø | 3,4 mm                                   |
| Snijcapaciteit pianodraad tot Ø   | 2 mm                                     |
| totale lengte                     | 160 mm                                   |
| Norm                              | DIN ISO 5749                             |
| Greep                             | bekleed met kunststof                    |
| Productieproces                   | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Materiaal                        | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak                        | blank                |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee                  |
| met inschakelbare openingsveer   | nee                  |
| Producttype                      | Snijdende tang       |