

**Garant****Kracht-zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723510 160
GTIN	4045197501608
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling. Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

**Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,4 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2 mm
totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang