



Afbraamschijf PREMIUM*** Focur, Schijf-Ø x schijfbreedte: 125X7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560200 125X7
GTIN	9003172337562
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor de **bewerking van gietijzer**. Hoogwaardig zirkoonkorund en siliciumcarbide maken een zeer hoge afneemcapaciteit bij geringe aandrukkraft mogelijk, ook bij **gemetalliseerd gietijzer**.

Specificatie: ZA24N-BFX.

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Technische beschrijving

Schijfbreedte	7 mm
Boring-Ø	22,23 mm

Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Specificatie	A24Q-BFX
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Gietijzer
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebbruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		