


**Boutenvoorsnijtang met beklede grepen, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	722010 200
GTIN	4003773067047
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), extreme overbrenging voor minimale krachtsinspanning.

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Norm:**

**DIN ISO 5743**

**Materiaal:**

Vanadium-elektrostaal, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	200 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	1 - 6 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Oppervlak	gezwart

Kop	Gepolijst
Producttype	Snijdende tang