



Mecaniciens-zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, totale lengte: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	724200 125
GTIN	4003773005315
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	0,6 mm
totale lengte	125 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,5 mm
met inschakelbare openingsveer	nee
met openingsveer	nee
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Snijdende tang