

Garant**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: M0618****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540200 M0618
GTIN	4045197155108
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm conisch, spitse top** (SKM).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Conisch met spitse top

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte L₁: 18 mm

Totale lengte: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vorm	M0618
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	Conisch met spitse top
Totale lengte	50 mm

Vertanding afkorting	Z7
Koplengte L ₁	18 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees