



Compacte zijsnijtang, X-Cut[®], verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	724300 160
GTIN	4003773075134
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). **Doorgestoken scharnier** voor maximale stabiliteit.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,8 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
totale lengte	160 mm
Fabrikantnummer	X-Cut
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Snijdende tang