



## Compacte zijsnijtang, X-Cut<sup>®</sup>, verchromd, met beklede grepen VDE-isolatie, totale lengte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	724310 160
GTIN	4003773075141
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

met slanke kop en inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). **Doorgestoken scharnier** voor maximale stabiliteit.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,8 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
Fabrikantnummer	X-Cut
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Snijdende tang