

Garant**Afbraamschijf Universeel, Schijf-Ø x schijfbreedte: 230X7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	560010 230X7
GTIN	4045197480767
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Voor **universele toepassing** op **RVS, staal** en gietijzer.

Specificatie:**28-A30R-BFX.****Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Schijfbreedte	7 mm

Schijf-Ø	230 mm
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		