

**Voorsnijtang, blank, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	721150 160
GTIN	4045197166203
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke kop met kort scharnier. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC). Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhoudingen.

**Norm:**

**DIN ISO 5748**

**Materiaal:**

Chroom-vanadium-temperstaal, oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	4,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	160 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5748
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart

Kop	blank
Producttype	Snijdende tang