

**Kracht-zijsnijtang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	723500 180
GTIN	4003773022985
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier zonder speling. Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Geïsoleerd volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3,8 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	2,7 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang