

Garant
Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: A0616

Bestelgegevens

Bestelnummer	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Artikelklasse	51D

Omschrijving
Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch zonder kopvertanding

Kop-Ø: 6 mm

 Koplengte L₁: 16 mm

Totale lengte: 50 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	50 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Vorm	A0616
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Kop-Ø	6 mm
Koplengte L ₁	16 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees