

Garant**Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C1625****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540200 C1625
GTIN	4045197154965
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 16 mm

Koplengte L₁: 25 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z7
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte L ₁	25 mm
Kop-Ø	16 mm
Totale lengte	65 mm

Vertandingstype	kruisvertand
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Vorm	C1625
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees