

**Kracht-zijsnijtang, gepolijst, met openingsveer, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 725230 180 |
| GTIN | 4003773060192 |
| Artikelklasse | 73F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met extra inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC). Opgelegd scharnier. **Met in- en uitschakelbare openingsveer.**

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding. Grote snijcapaciteit door optimale overbrengingsverhouding.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Snijcapaciteit zachte draad tot Ø | 3,8 mm |
| Snijcapaciteit pianodraad tot Ø | 2,2 mm |
| totale lengte | 180 mm |
| Snijcapaciteit harde draad tot Ø | 2,7 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Greep | sterk greepomhulsel |
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Oppervlak | gezwart, kop gepolijst |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee |
| met inschakelbare openingsveer | ja |
| Producttype | Snijdende tang |