

**Zijsnijtang ERGO™, verchromd, Totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725240 125
GTIN	7314150106547
Artikelklasse	730

Omschrijving**Uitvoering:**

Tang verchromd. **Progressief geslepen snijkanten** extra inductief gehard (ca. 62 HRC). Met grote snijhoek dichtbij het scharnier voor hard materiaal en kleine snijhoek aan de punten om zacht materiaal optimaal te kunnen snijden. Dikwandig greepmateriaal met **in- en uitschakelbare openingsveer**.

Norm:**DIN ISO 5749****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	1,6 mm
totale lengte	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	dikwandig ERGO® greepmateriaal
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee

met inschakelbare openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang